



Akkumulátoros / hálózati rádió, Típus: M18RC



Rendelési adatok

Rendelés száma	073960 M18RC
GTIN	4002395005420
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

Robusztus, fröccsenő víztől védett (IP54) építőipari rádió hálózati és akkumulátoros működtetéssel.

- **Töltés funkció Milwaukee 18 V-os akkumulátorokhoz.**
- **Bluetooth funkció 30 m hatótávolsággal.**
- **12 V USB kimenet mobiltelefonok töltéséhez vagy hordozható audió készülékek működtetéséhez. Milwaukee 18 V-os akkumulátorral vagy 230 V hálózati feszültséggel működtethető.**

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Hálózati kábel, 2 pufferelem, AUX csatlakozókábel, akkumulátor nélkül.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	18 V
Magasság	381 mm

Hossz	304 mm
Súly	7,7 kg
Gyártó jelölése	M18RC-0
Szélesség	304 mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Interfész	USB csatlakozó
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Termék fajtája	Rádió

Tartozék

Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Li-Ion rendszer M18B5 Akkumulátor típus MB18	073816 MB18
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC