

**DCMW 11T302, KBN25M, Típus: MET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265682 MET
GTIN	4960664529216
Árucikk kategória	25H

**Leírás****Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 él speciális élalakkal az optimalizálás érdekében megszakított felületek esetén.

Minőség: KBN25M

Vágóél kivitel: MET

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 180 m/min
Vágóél kivitel	MET
Előtolás $f$	0,1 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Minőség	KBN25M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	DCMW 11T302
Cserék / élek száma	2
Terméknév attribútum	KBN25M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		