

**CCMW 060202, KBN05M, Típus: ME****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 265606 ME     |
| GTIN              | 4960664598823 |
| Árucikk kategória | 25H           |

**Leírás****Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge; váltólapkánként 2 él.

Minőség: KBN05M

Vágóél kivitel: ME

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,08 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 200 m/min

**Műszaki leírás**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Sarokrádiusz                               | 0,2 mm               |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,05 - 0,5 mm        |
| Vágóél kivitel                             | ME                   |
| Előtolás $f$                               | 0,08 - 0,15 mm/ford, |
| Forgácsolási feltétel                      | Folyamatos           |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 120 - 200 m/min      |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Minőség                        | KBN05M                    |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás                   |
| Szerszámanyag                  | CBN                       |
| Váltólapka ISO kód             | CCMW 060202               |
| Cserék / élek száma            | 2                         |
| Terméknév attribútum           | KBN05M                    |
| Termék fajtája                 | Váltólapka esztergáláshoz |

### Felhasználói adatok

|               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|---------------|-----------------------|----------------|---------|
| Acél < 55 HRC | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC | alkalmas              |                |         |
| Folyamatos    | alkalmas              |                |         |
| Szabálytalan  | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz        | alkalmas              |                |         |