

Garant
Leszúró penge Acél, egyenes, Pengemagasság h₅ / beszúrási szélesség w: 26/4,1 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	273551 26/4,1
GTIN	4045197698971
Árucikk kategória	21W

Leírás
Alkalmazható :

273984 – 274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Tartalom:

279850 1 sz. kulcs a lapkacseréhez.

Axiális beszúrási lehetőség: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 80 mm

Szélesség b₂: 3,2 mm

Magasság h₁: 21,4 mm

Teljes hossz L_{ges}: 110 mm

Maximális beszúrási mélység t_{max}: 40 mm

Műszaki leírás

Szélesség b ₂	3,2 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	80 mm
Beszúrási szélesség w	4,1 mm
Pengemagasság h ₅	26 mm
Magasság h ₁	21,4 mm
Teljes hossz L _{ges}	110 mm
Maximális beszúrási mélység t _{max}	40 mm
Felhasználás módja	egyenes

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge