

**Garant****Leszúró lapka jobbos, CU7033, Beszúrási szélesség w: 2,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273350 2,2
GTIN	4045197143426
Árucikk kategória	21J

**Leírás****Felhasználás:**

273551 – 273558 sz. leszúró pengéhez.

Sarokrádiusz: 0,2 mm

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm/ford,**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	2,2 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	CU7033
Cserék / élek száma	1

Váltólapka profil	jobbos
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	P
Folyamatos	alkalmas		
Száraz	alkalmas		