

**Garant**

**Leszűrő penge Acél, egyenes, Pengemagasság h<sub>5</sub> / beszűrési szélesség w:  
26/5,1 mm**


**Rendelési adatok**

Rendelés száma	273551 26/5,1
GTIN	4045197698988
Árucikk kategória	21W

**Leírás**
**Alkalmazható :**

273984 – 274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

**Tartalom:**

279850 1 sz. kulcs a lapkacseréhez.

Axiális beszűrési lehetőség: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 100 mm

Szélesség b<sub>2</sub>: 4 mm

Magasság h<sub>1</sub>: 21,4 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 110 mm

Maximális beszűrési mélység t<sub>max</sub>: 80 mm

**Műszaki leírás**

Maximális munkadarab Ø-höz	100 mm
Szélesség b <sub>2</sub>	4 mm
Pengemagasság h <sub>5</sub>	26 mm
Beszűrési szélesség w	5,1 mm
Magasság h <sub>1</sub>	21,4 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	110 mm
Maximális beszűrési mélység t <sub>max</sub>	80 mm
Felhasználás módja	egyenes

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge