

**Weldon befogó becsavarozható maróhoz belső hűtéssel, Ø d = 32 mm, Menet M × hossz L<sub>1</sub>: M12X105****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301328 M12X105
GTIN	4045197331823
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:****Szártűrés h6.****Felhasználás:**

Weldon befogóba történő befogáshoz.

belső hűtés: igen

Furat Ø D<sub>1</sub>: 12,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Teljes hossz L<sub>ges</sub>: 170 mm

Hasznos hossz L<sub>1</sub>: 105 mm

L<sub>2</sub>: 24 mm

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	170 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	105 mm
L <sub>2</sub>	24 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	12,5 mm
Befogó	Ø d = 32 mm
belső hűtés	igen

