

Garant

Leszűrő penge Acél, egyenes, Pengemagasság h₅ / beszűrési szélesség w: 19/3,1 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	273551 19/3,1
GTIN	4045197698940
Árucikk kategória	21W

Leírás

Alkalmazható :

273984 – 274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Tartalom:

279850 1 sz. kulcs a lapkacseréhez.

Axiális beszűrési lehetőség: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 45 mm

Szélesség b₂: 2,35 mm

Magasság h₁: 15,7 mm

Teljes hossz L_{ges}: 86 mm

Maximális beszűrési mélység t_{max}: 20 mm

Műszaki leírás

Pengemagasság h ₅	19 mm
Szélesség b ₂	2,35 mm
Beszűrési szélesség w	3,1 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	45 mm
Magasság h ₁	15,7 mm
Teljes hossz L _{ges}	86 mm
Maximális beszűrési mélység t _{max}	20 mm
Felhasználás módja	egyenes

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge