

Garant

**Leszűrő penge Acél, egyenes, Pengemagasság h₅ / beszűrési szélesség w:
26/3,1 mm**


Rendelési adatok

Rendelés száma	273551 26/3,1
GTIN	4045197698964
Árucikk kategória	21W

Leírás
Alkalmazható :

273984 – 274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Tartalom:

279850 1 sz. kulcs a lapkacseréhez.

Axiális beszűrési lehetőség: nem

Maximális munkadarab Ø-höz: 75 mm

Szélesség b₂: 2,35 mm

Magasság h₁: 21,4 mm

Teljes hossz L_{ges}: 110 mm

Maximális beszűrési mélység t_{max}: 25 mm

Műszaki leírás

Beszűrési szélesség w	3,1 mm
Pengemagasság h ₅	26 mm
Maximális munkadarab Ø-höz	75 mm
Szélesség b ₂	2,35 mm
Magasság h ₁	21,4 mm
Teljes hossz L _{ges}	110 mm
Maximális beszűrési mélység t _{max}	25 mm
Felhasználás módja	egyenes

belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	nem
Termék fajtája	Leszúró penge