

Garant**VCGT 110302 FN, PKD, Vágóél kivitel: N****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265877 N
GTIN	4045197644282
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

PKD – polikristályos gyémánt, finomszemcsés. Semleges, forgácstörő nélkül.

Felhasználás:

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.

Homlokszög: 6 fok

Minőség: PKD

Vágóél kivitel: N

Fogásmélység a_p : 0,1 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,03 - 0,4 mm/ford,

Forgácsoló sebesség v_c alumíniumhoz < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Forgácsoló sebesség v_c színes- és könnyűfémekhez: 300 - 1500 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,1 - 2,5 mm
Forgácsoló sebesség v_c színes- és könnyűfémekhez	300 - 1500 m/min

Vágóél kivitel	N
Forgácsoló sebesség v_c alumíniumhoz < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Forgácsoló sebesség v_c G(C)FK-hoz	150 - 600 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,03 - 0,4 mm/ford,
Minőség	PKD
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	PKD
Váltólapka ISO kód	VCGT 110302 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	PKD
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz