

Sarokcsavarozó adapter, Típus: WB1



Rendelési adatok

Rendelés száma	073920 WB1
GTIN	4002395378340
Árucikk kategória	07A

Leírás

Kivitel:

A kereskedelemben kapható összes csavarozóhoz és fúrógéphez megfelelő. Kiváló minőségű acél hajtómű. A sarokméret 30 mm. A forgatónyomaték-átvitelt lehetővé tevő tartókarimás csapágypersely 360°-kal fokozatmentesen elforgatható. A befogó mágnesezett, 1/4 col hatszög bitnek felel meg.

Tartalom:

10 darabos bit készlet.

Műszaki leírás

Típus	WB1
Maximális nyomaték	11 Nm
Termék fajtája	Csavarhúzó adapter