

Garant**VCGT 160404 FN, PKD, Vágóél kivitel: TWM****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265897 TWM
GTIN	4045197452894
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

PKD – polikristályos gyémánt, finomszemcsés. Általános forgácsolás, stabil vágóél a nagy forgácsolási térfogat érdekében.

Felhasználás:

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.

Homlokszög: 6 fok

Minőség: PKD

Vágóél kivitel: TWM

Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Forgácsoló sebesség v_c alumíniumhoz < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Forgácsoló sebesség v_c színes- és könnyűfémekhez: 300 - 2200 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Vágóél kivitel	TWM

Forgácsoló sebesség v_c színes- és könnyűfémekhez	300 - 2200 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsoló sebesség v_c G(C)FK-hoz	400 - 900 m/min
Forgácsoló sebesség v_c alumíniumhoz < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Minőség	PKD
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	PKD
Váltólapka ISO kód	VCGT 160404 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	PKD
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz