

**Garant****VCGT 160404 FN, PKD, Vágóél kivitel: N****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265897 N
GTIN	4045197644718
Árucikk kategória	21L

**Leírás****Kivitel:**

**PKD** – polikristályos gyémánt, finomszemcsés. Semleges, forgácstörő nélkül.

**Felhasználás:**

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.

Homlokszög: 6 fok

Minőség: PKD

Vágóél kivitel: N

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,03 - 0,4 mm/ford,

Forgácsoló sebesség  $v_c$  alumíniumhoz < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

Forgácsoló sebesség  $v_c$  színes- és könnyűfémekhez: 300 - 1500 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,03 - 0,4 mm/ford,
Forgácsoló sebesség $v_c$ színes- és könnyűfémekhez	300 - 1500 m/min
Vágóél kivitel	N

Forgácsoló sebesség $v_c$ alumíniumhoz < 10 % Si	300 - 2000 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Forgácsoló sebesség $v_c$ G(C)FK-hoz	150 - 600 m/min
Minőség	PKD
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	PKD
Váltólapka ISO kód	VCGT 160404 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	PKD
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz