

**Garant****Le- / beszúró lapka, CU7025, Beszúrási szélesség w: 2,5mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 273698 2,5    |
| GTIN              | 4045197579027 |
| Árucikk kategória | 21J           |

**Leírás****Kivitel:**

Forgácstörő kis átmérőkhöz és a forgácsoló erő csökkentéséhez.

**Műszaki leírás**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Beszúrási szélesség w          | 2,5 mm               |
| Beszúrási szélesség w tűrése   | $\pm 0,03$ mm        |
| Előtolás f                     | 0,06 - 0,17 mm/ford, |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás     |
| Szerszámanyag                  | Cermet               |
| Bevonat                        | bevonat nélkül       |
| Fő felhasználás                | P                    |
| Forgácsolási feltétel          | Folyamatos           |
| Minőség                        | CU7025               |
| Sarokrádiusz R                 | 0,2 mm               |
| Cserék / élek száma            | 2                    |
| Váltólapka profil              | egyenes              |

Termék fajtája

Váltólapka beszúró esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

|                              | <b>Felhasználás</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas            | 210 m/min            | P              |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas            | 170 m/min            | P              |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas            | 140 m/min            | P              |
| Folyamatos                   | alkalmas            |                      |                |
| Száraz                       | alkalmas            |                      |                |