


Garant**Beszúró esztergalapka Simítás, HB7215, Beszúrási szélesség w: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273717 4
GTIN	4045197502797
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	4 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,04$ mm
Előtolás f	0,06 - 0,22 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,5 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	K
Mellékfelhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7215
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
GG(G)	alkalmas	280 m/min	K
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		