

Garant**CCGT 09T308 FL GS balos, PKD, Vágóél kivitel: TWN****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265824 TWN
GTIN	4045197448989
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

PKD – polikristályos gyémánt, finomszemcsés. Nagyolás, stabil vágóél a nagy fogásmélységek érdekében.

Felhasználás:

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.

Homlokszög: 6 fok

Minőség: PKD

Vágóél kivitel: TWN

Fogásmélység a_p : 0,5 - 7,5 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,

Forgácsoló sebesség v_c alumíniumhoz < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Forgácsoló sebesség v_c színes- és könnyűfémekhez: 300 - 2200 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,

Forgácsoló sebesség v_c alumíniumhoz < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Forgácsoló sebesség v_c G(C)FK-hoz	400 - 900 m/min
Forgácsoló sebesség v_c színes- és könnyűfémekhez	300 - 2200 m/min
Vágóél kivitel	TWN
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 7,5 mm
Minőség	PKD
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	PKD
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T308 FL
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	PKD
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz