

Garant**Le- / beszúró lapka, HU7310, Beszúrási szélesség w: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273697 6
GTIN	4045197580450
Árucikk kategória	21L

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	6 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,04$ mm
Előtolás f	0,09 - 0,34 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás	N
Mellékfelhasználás	Ti
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HU7310
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	350 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	350 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		