

**Rövid fúrótokmány A alak, SK 40, Befogási tartomány: 2,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301490 2,5-16
GTIN	2050001690555
Árucikk kategória	33W

Leírás**Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

Tartalom:

Hatszög csavarhúzó keresztmarkolattal együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW6
A-méret kinyúlási hossz	95 mm
Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
Külső Ø D	57 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 30 µm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/301490-2,5-16>
