

**Garant****Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, HT kivitel, SK 40, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302028 12
GTIN	4045197586933
Árucikk kategória	31H

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

**Felhasználás:**

- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és könnyű-- és nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **Maximális átvihető nyomaték 550 Nm, HT (High Torque) kivitel.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

**Figyelem:**

V = maximális beállítási úthossz!

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	31 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm

Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Hozzávaló közpersely	302140; 302135
Külső Ø D	42 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302135 5
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302135 6
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302140 3
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302135 3

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302140 6
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302135 8
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302135 4
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302140 4
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302140 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302140 8