



Rövid fúrótokmány A alak, SK 50, Befogási tartomány: 2,5-16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Árucikk kategória	37D

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.

Barnított.

Tartalom:

Hatszög csavarhúzó keresztmarkolattal együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	2,5 - 16 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW6
A-méret kinyúlási hossz	106,5 mm
Külső Ø D	56 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 18000 min ⁻¹ -nél
Maximális meghúzási nyomaték M _{d,max}	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50