

**Garant****Szorítópatronos becsavarozható adapter ER16, Menet M × A méret: M12X45****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301382 M12X45
GTIN	4045197649485
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

**Alkalmazható:**

Becsavarozható maróhoz való szerszámbefogókhoz.

**Tartalom:**

Inkluzív felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

308901 – 309430 sz. ER szorítópatronok.

309650; 309652 sz. ER felfogó anya.

**Figyelem:**

Hozzávaló hosszabbítókat és szűkítőket a 301358; 301359 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

L <sub>1</sub>	28 mm
Ø D <sub>2</sub>	23 mm
Menet M	M12×45
Külső anya Ø D	22 mm
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szerszámtartó

## Tartozék

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309370 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 20	309652 20
ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 16	309652 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm	309370 1
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
	309372 8

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER-Mini felfogó anyja ER-hez 16	309650 16
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309371 3
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
ER-Mini felfogó anyja ER-hez 8	309650 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309370 7
ER-Mini felfogó anyja ER-hez 11	309650 11
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309370 10
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 25	309652 25
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9
ER-Mini felfogó anya ER-hez 20	309650 20
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309372 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER-Mini felfogó anya ER-hez 25	309650 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm

309370 2