

Garant**Szorítópatronos becsavarozható adapter ER16, Menet M × A méret: M16X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301382 M16X50
GTIN	4045197649492
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Alkalmazható:

Becsavarozható maróhoz való szerszámbefogókhoz.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

308901 – 309430 sz. ER szorítópatronok.

309650; 309652 sz. ER felfogó anya.

Figyelem:

Hozzávaló hosszabbítókat és szűkítőket a 301358; 301359 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Menet M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
Külső anya Ø D	22 mm
L ₁	30 mm
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szerszámtartó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER-Mini felfogó anya ER-hez 25	309650 25
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER-Mini felfogó anya ER-hez 8	309650 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER-Mini felfogó anya ER-hez 16	309650 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 20	309652 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 25	309652 25
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 16	309652 16
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER-Mini felfogó anya ER-hez 20	309650 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER-Mini felfogó anya ER-hez 11	309650 11
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
	309430 3,5

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 3,5 mm

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm 308906 9

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 9 mm 308922 9

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm 308906 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm 308901 2

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm 308901 3

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm 308901 1

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm 308920 9

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 9 mm 309430 9

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm 308920 7

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm 308901 7

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm 308906 7

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 4 mm 308922 4

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm 308901 4

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 7 mm 309430 7

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 4,5 mm 309425 4,5

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 10 mm 308922 10

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm 308921 4

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 10 mm 309430 10