



Densimet szerszámbefogó becsavarozható marókhhoz, Ø d = 16 mm, Menet M × Lges: M8X168



Rendelési adatok

Rendelés száma	301345 M8X168
GTIN	4045197439321
Árucikk kategória	31A

Leírás

Kivitel:

- **Rezgéscsillapító tulajdonságú.**
- **Szártúrés h6.**

Felhasználás:

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz.

belső hűtés: igen

Rezgés: csillapított

Furat Ø D₁: 8,5 mm

Ø D₂: 14 mm

Hasznos hossz L₁: 120 mm

Műszaki leírás

Menet M	M8×168
Ø D ₂	14 mm
Hasznos hossz L ₁	120 mm
Furat Ø D ₁	8,5 mm
Befogó	Ø d = 16 mm
Szár Ø d	16 mm
belső hűtés	igen
Rezgés	csillapított

