

Garant**Rövid fúrótokmány AD/B alak, SK 50, Befogási tartomány: 0,5-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301467 0,5-16
GTIN	4045197573414
Árucikk kategória	31B

Leírás**Kivitel:**

Jobbos és balos forgásirányhoz.

Balluff/RFID chip furattal. Maximális körfutáshiba $\leq 20 \mu\text{m}$.

Üveggyönggyel szórt.

Tartalom:

Inkluzív keresztmarkolatot **szorítókulccsal**.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,5 - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz	106 mm
Kivitel	Standard
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW 6
Külső Ø D	57 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Maximális meghúzási nyomaték M _{dmax}	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 50	308720 50
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50