

Garant**Szorítópatronos becsavarozható adapter ER16, Menet M × A méret: M16X85****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301382 M16X85
GTIN	4045197644930
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Alkalmazható:

Becsavarozható maróhoz való szerszámbefogókhoz.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

308901 – 309430 sz. ER szorítópatronok.

309650; 309652 sz. ER felfogó anya.

Figyelem:

Hozzávaló hosszabbítókat és szűkítőket a 301358; 301359 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Ø D ₂	30 mm
Menet M	M16X85
Külső anya Ø D	22 mm
L ₁	65 mm
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szerszámtartó

Tartozék

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309372 4
ER-Mini felfogó anya ER-hez 16	309650 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308921 8
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
	309371 6

ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm 308921 6

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm 309425 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm 308920 6

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm 309372 8

ER-Mini felfogó anya ER-hez 8 309650 8

ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 25 309652 25

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm 308922 6

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm 309370 10

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm 308921 4

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm 308906 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm 308901 4

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm 308901 3

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 1 mm 309370 1

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm 308901 2

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm 308922 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm 308901 1,5

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm 309370 9

ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm 309371 3

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm 308921 9

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm 308906 8

ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm 309371 9

ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm 309372 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm 308920 4

ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 16	309652 16
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309371 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309370 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER-Mini felfogó anya ER-hez 25	309650 25
ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 20	309652 20
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309370 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER-Mini felfogó anya ER-hez 11	309650 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308920 1
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309370 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309370 2
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309370 5
ER-Mini felfogó anya ER-hez 20	309650 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
	308922 7

ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási
Ø d 7 mm

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309370 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309370 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308906 4