



Hidroplastikus szerszámbefogó rövid, erős, ADB alak, SK 40, Befogási Ø D1: 20mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302001 20
GTIN	2050001653024
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

- **Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Balluffchip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közperselyek használata lehetséges.**
- **Hűtőfolyadék nyomás max. 80 bar.**

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz. 12; 20; 32 méret:

Közpersely 302135 – 302180 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön ajánlatkérésre.

Figyelem:

V = maximális beállítási úthossz!

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 64,5 mm

Külső Ø D: 49,5 mm

Hasznos hossz L₁: 42 mm

Hozzávaló közpersely: 302160; 302165; 302155; 302150

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	64,5 mm
Hasznos hossz L ₁	42 mm
Befogási Ø D ₁	20 mm
Hozzávaló közpersely	302160; 302165; 302155; 302150
Külső Ø D	49,5 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14

Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közpersely Hütéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40