



## Rövid fúrótokmány A alak, SK 40, Befogási tartomány: 1-13mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	301480 1-13
GTIN	4045197307620
Árucikk kategória	37D

### Leírás

**Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

Barnított.

**Tartalom:**

Inkluzív hatszög csavarhúzó keresztmarkolattal.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

### Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	87,5 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW6
Befogási tartomány	1 - 13 mm
Külső Ø D	43 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 18000 min <sup>-1</sup> -nél
Maximális meghúzási nyomaték M <sub>d,max</sub>	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

---

**Tartozék**

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40