

Garant**Szorítópatronos becsavarozható adapter ER25, Menet M × A méret: M16X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301387 M16X50
GTIN	4045197644947
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Alkalmazható:

Becsavarozható maróhoz való szerszámbefogókhoz.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Opcionális tartozék:

308901 – 309430 sz. ER szorítópatronok.

309650; 309652 sz. ER felfogó anya.

Figyelem:

Hozzávaló hosszabbítókat és szűkítőket a 301358; 301359 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Külső anya Ø D	35 mm
Menet M	M16×50
Ø D ₂	30 mm
L ₁	30 mm
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szerszámtartó

Tartozék

ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308959 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308960 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308960 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308946 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308960 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308946 14
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	308962 16
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	309374 15
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	309374 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308941 10
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309375 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308959 16
ER-Mini felfogó anya ER-hez 8	309650 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308959 5
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308962 7
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308946 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308962 4
ER-Mini felfogó anya ER-hez 16	309650 16
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	309374 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309373 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308946 12
ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 16	309652 16

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308960 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	308946 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308959 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308941 9
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308962 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	308959 12
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309374 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308959 8
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	309375 4
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309374 16
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 16 mm	308941 16
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	308959 14
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309375 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309374 12
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308960 5
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309374 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308941 2
ER-Mini felfogó anya ER-hez 25	309650 25
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309374 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308941 3
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308946 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308941 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308946 3
	309374 8

ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309374 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309373 16
ER szorítópatron HPtömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309374 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 11 mm	308962 11
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308962 3
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	308962 12
ER szorítópatron HPtömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309375 10
ER szorítópatron HPtömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	309375 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308960 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308960 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 2 mm	309373 2
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309373 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308941 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308962 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308946 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309373 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 13 mm	308941 13
ER-Mini felfogó anya ER-hez 20	309650 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308960 15
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308962 5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309373 15
	309430 9

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel
Névleges befogási Ø d 9 mm

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308960 2
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308959 9
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308946 10
ER szorítópatron HPTömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309375 12
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309430 4,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309373 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308941 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309430 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309373 5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309430 3,5
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309373 8
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 13 mm	308962 13
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308960 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 14 mm	308962 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309373 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309373 14
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308941 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309373 6
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308959 6
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308962 6
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	309374 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309373 4

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308960 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308960 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308941 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 15 mm	308941 15
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308946 8
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308959 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308941 2,5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309430 2,8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309430 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309373 12
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308959 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 15 mm	308946 15
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308960 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 14 mm	308960 14
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308959 13
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308946 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 11 mm	308960 11
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 13 mm	308946 13
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309374 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308941 5
ER-Mini felfogó anya ER-hez 11	309650 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308941 8
ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 20	309652 20
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308959 4
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308962 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309373 10
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	308946 11

ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309430 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309430 7
ER szorítópatron HPTömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309374 11
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308941 12
ER-Mini felfogó anyák tömítőgyűrűkhöz ER-hez 25	309652 25
ER szorítópatrontömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 15 mm	308962 15
ER szorítópatrontömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308959 7