



## Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, erős, ADB alak, SK 50, Befogási Ø D1: 32 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302021 32
GTIN	2050001653031
Árucikk kategória	33W

### Leírás

#### Kivitel:

- **Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Balluffchip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közperselyek használata lehetséges.**
- **Hűtőfolyadék nyomás max. 80 bar.**

#### Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

#### Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz. 12; 20; 32 méret:

Közpersely 302135 – 302180 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön ajánlatkérésre.

#### Figyelem:

V = maximális beállítási úthossz!

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 81 mm

Külső Ø D: 72 mm

Hasznos hossz  $L_1$ : 52 mm

Hozzávaló közpersely: 302180; 302175

### Műszaki leírás

Hasznos hossz $L_1$	52 mm
---------------------	-------

Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Hozzávaló közpersely	302180; 302175
A-méret kinyúlási hossz	81 mm
Külső Ø D	72 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Hasított közpersely Befogási Ø D1 8 mm	302180 8
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 50	308640 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50 SK	308812 50
Hasított közpersely Befogási Ø D1 14 mm	302175 14
Hasított közpersely Befogási Ø D1 20 mm	302180 20
Hasított közpersely Befogási Ø D1 10 mm	302175 10
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Hasított közpersely Befogási Ø D1 18 mm	302180 18
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Hasított közpersely Befogási Ø D1 6 mm	302180 6
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Hasított közpersely Befogási Ø D1 14 mm	302180 14

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308700 50
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 50 SK	308810 50
Hasított közpersely Befogási Ø D1 6 mm	302175 6
Hasított közpersely Befogási Ø D1 20 mm	302175 20
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Hasított közpersely Befogási Ø D1 8 mm	302175 8
Hasított közpersely Befogási Ø D1 25 mm	302180 25
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 50	308600 50
Hasított közpersely Befogási Ø D1 25 mm	302175 25
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 50	308720 50
Hasított közpersely Befogási Ø D1 10 mm	302180 10
Hasított közpersely Befogási Ø D1 12 mm	302180 12
Hasított közpersely Befogási Ø D1 16 mm	302175 16
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Hasított közpersely Befogási Ø D1 16 mm	302180 16
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50 SK	308830 50
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Hasított közpersely Befogási Ø D1 18 mm	302175 18
Hasított közpersely Befogási Ø D1 12 mm	302175 12
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50 SK	308820 50