



Rövid fúrótokmány A alak, SK 40, Befogási tartomány: 0,3-8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	301490 0,3-8
GTIN	2050001689504
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.

Tartalom:

Hatszög csavarhúzó keresztmarkolattal együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	0,3 - 8 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW4
Külső Ø D	36 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 30 µm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Fogaskerék Befogási tartomány 0,3-8 mm	309702 0,3-8
Szorítópofo készlet3 darabos Befogási tartomány 0,3-8 mm	309701 0,3-8