



Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, AD alak, SK 30, Befogási Ø D1: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302030 12
GTIN	2050001653079
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

Rövid, karcsú változat:

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata lehetséges.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulccsal együtt.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz. 12; 20; 32 méret:

Közpersely 302135 – 302180 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 55 mm

Ø D₂: 32 mm

Külső Ø D: 45 mm

Hasznos hossz L₁: 36 mm

L₂: 22 mm

Állítási út V: 10 mm

Műszaki leírás

Befogási $\varnothing D_1$	12 mm
$\varnothing D_2$	32 mm
Hozzávaló közpersely	302140; 302135
L_2	22 mm
Súly	0,6 kg
Menet M	M8×1
Hasznos hossz L_1	36 mm
A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Külső $\varnothing D$	45 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	SK 30
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hasított közpersely Hűtéssel Befogási $\varnothing D1$ 3 mm	302135 3
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási $\varnothing D1$ 6 mm	302135 6
Hasított közpersely tömített Befogási $\varnothing D1$ 5 mm	302140 5
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási $\varnothing D1$ 5 mm	302135 5
Hasított közpersely tömített Befogási $\varnothing D1$ 3 mm	302140 3

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 30	308785 30
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 8 mm	302140 8
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 30	308780 30
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Hasított közpersely Hütéssel Befogási Ø D1 8 mm	302135 8
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 6 mm	302140 6
Hasított közpersely tömített Befogási Ø D1 4 mm	302140 4
Hasított közpersely Hütéssel Befogási Ø D1 4 mm	302135 4