

Garant**Szorítópatronos becsavarozható adapter ER16, Menet M × A méret: M16X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301392 M16X50
GTIN	4045197647306
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához.

Csúszócsapágyas befogó anyával. Nagyobb szorítóerő a csekélyebb súrlódás következtében

Alkalmazható :

Becsavarozható maróhoz való szerszám befogókhoz.

Tartalom:

Inkluzív felfogó anya.

Különleges tartozék:

308901 – 309425 sz. ER szorítópatronok.

309612 sz. ER felfogó anyák.

Figyelem:

Hozzávaló hosszabbítókat és szűkítőket a 301358; 301359 sz. alatt talál.

Forgácsolási stratégia: HSC

Külső anya Ø D: 32 mm

Ø D₂: 30 mm

L₁: 30 mm

Műszaki leírás

Menet M	M16×50
L ₁	30 mm
Ø D ₂	30 mm

Külső anya Ø D	32 mm
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavározható maró befogó tartozékok

Tartozék

ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309160
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308901 5
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm	309012
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 32	309612 32
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	309372 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308920 8
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309425 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 7 mm	308922 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308920 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308901 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308901 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308906 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308921 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308920 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308921 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308901 1
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	308922 10

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308901 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308920 6
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 3 mm	308922 3
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm	308922 4
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 40	309612 40
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308906 6
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308901 2
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308921 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	308921 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308901 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308921 3
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	309372 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	308906 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308921 9
ER szorítópatron készlet, 6 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm tömítéssel	309014
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm	308906 3
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel és fúvókával	309165
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 5 mm	308922 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309371 8
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309371 6

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308920 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308920 2
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 16	309612 16
ET szorítópatron menetfúrókhoz, axiális kiegyenlítéssel Névleges befogási Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308901 10
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 8 mm	308922 8
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309371 9
ER csúszócsapágyas befogó anya ER-hez 25	309612 25
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 6 mm	308922 6
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309371 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	308906 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308920 10
ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1–10 mm tömítéssel	309164
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308901 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308920 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308920 9
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm	309371 4
ER szorítópatron tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 9 mm	308922 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	308906 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308921 6
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308906 5
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309371 10
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308901 4
	309372 4

ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 4 mm

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 4 mm

308906 4

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm

309371 5

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm

308921 8

ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm

308920 1

ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 3 mm

309371 3