

**HOLEX****Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, erős, ADB alak, SK 50, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302025 32
GTIN	4045197146076
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

**Figyelem:**

V = maximális beállítási úthossz!

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	52 mm
A-méret kinyúlási hossz	81 mm
Hozzávaló közpersely	302180; 302175
Befogási Ø D <sub>1</sub>	32 mm

Külső Ø D	72 mm
Befogó	SK 50
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 15000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302175 16
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308760 50
Szorítócsavar hidroplasztikus befogóhoz SK 50	309903 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 50	308830 50
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 50	308820 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 20 mm	302175 20
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 50	308615 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 18 mm	302180 18
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308795 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302175 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302175 6
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308620 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 25 mm	302180 25
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 18 mm	302175 18
	308720 50

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített  
Meredekkúphoz 50

Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302175 10
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302180 12
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302175 8
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 50	308640 50
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 50	308610 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 20 mm	302180 20
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 50	308600 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302180 16
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 50	308650 50
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 50	308605 50
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 50	308765 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302180 8
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 50	308790 50
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 25 mm	302175 25
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302175 14
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 50	308660 50
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 50	308785 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302180 10
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 50	308740 50
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302180 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302180 14