



Rövid fúrótokmány A alak, SK 40, Befogási tartomány: 0,5-13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	301490 0,5-13
GTIN	2050001690548
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

Jobb és bal forgásirányhoz.

Tartalom:

Hatszög csavarhúzó keresztmarkolattal együtt.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék szorítókulcs 627425 sz.	SW6
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
Befogási tartomány	0,5 - 13 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 30 µm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány

Tartozék

Szorítópofa készlet 3 darabos Befogási tartomány 0,5-13 mm

309701 0,5-13

Fogaskerék Befogási tartomány 0,5-13 mm

309702 0,5-13