

Garant**Beszúró esztergalapka Közepes megmunkálás, HB7010, Beszúrási szélesség w: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273733 4
GTIN	4045197658012
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	4 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,04$ mm
Előtolás f	0,1 - 0,26 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,9 - 2,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	K
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7010
Sarokrádiusz R	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes

Termék fajtája

Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	230 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		