

Garant**Beszúró esztergalapka Simítás, CU7025, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273720 3
GTIN	4045197579072
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,03$ mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,4 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	CU7025
Sarokrádiusz R	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Folyamatos	alkalmas		
Száraz	alkalmas		