

Garant**Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, CBN825, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273746 3 |
| GTIN | 4045197577900 |
| Árucikk kategória | 21H |

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Beszúrási szélesség w tűrése | $\pm 0,03$ mm |
| Beszúrási szélesség w | 3 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | CBN |
| Fő felhasználás | H |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Minőség | CBN825 |
| Cserék / élek száma | 1 |
| Váltólapka profil | egyenes |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|---|
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 100 m/min | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 100 m/min | H |
| Acél < 67 HRC | alkalmas | 100 m/min | H |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |