

Garant**Beszúró esztergalapka Egyenes élek, CBN825, Beszúrási szélesség w: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273740 2
GTIN	4045197542465
Árucikk kategória	21H

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,03$ mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	CBN
Fő felhasználás	H
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	CBN825
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Cserék / élek száma	1
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		