



## Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak, SK 40, Befogási Ø D1: 20mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	302032 20
GTIN	2050001653154
Árucikk kategória	33W

### Leírás

#### Kivitel:

- Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

#### Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

#### Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

#### Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

### Műszaki leírás

Súly	1,3 kg
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
A-méret kinyúlási hossz	80,5 mm
Hozzávaló közpersely	302160; 302165; 302155; 302150

Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	61,5 mm
Menet M	M16×1
Külső Ø D	49,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 10 mm	302155 10
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 12 mm	302155 12
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302160 4
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 8 mm	302155 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 6 mm	302155 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302160 3
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 12 mm	302160 12
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302160 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302160 6
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 16 mm	302160 16
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 4 mm	302155 4
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 16 mm	302155 16
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 3 mm	302155 3
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Hasított közperselyHűtéssel Befogási Ø D1 14 mm	302155 14
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302160 5
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 14 mm	302160 14
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 10 mm	302160 10
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Hasított közpersely Hűtéssel Befogási Ø D1 5 mm	302155 5