

**Garant****Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, CU7025, Beszúrási szélesség w: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273736 5
GTIN	4045197579270
Árucikk kategória	21J

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w	5 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,04$ mm
Előtolás f	0,12 - 0,26 mm/ford,
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,7 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	CU7025
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Folyamatos	alkalmas		
Száraz	alkalmas		