

Garant**Beszúró esztergalapka Simítás, CU7025, Beszúrási szélesség w: 4mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 273720 4 |
| GTIN | 4045197579089 |
| Árucikk kategória | 21J |

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Beszúrási szélesség w tűrése | $\pm 0,04$ mm |
| Beszúrási szélesség w | 4 mm |
| Előtolás f | 0,06 - 0,22 mm/ford, |
| Fogásmélység a _p | 0,5 - 2 mm |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | Cermet |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Fő felhasználás | P |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Minőség | CU7025 |
| Sarokrádiusz R | 0,4 mm |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Váltólapka profil | egyenes |
| Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 210 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 170 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 140 m/min | P |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |