

**Garant****Beszúró esztergalapka Közepes megmunkálás, HB7215, Beszúrási szélesség w: 2,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273727 2,5
GTIN	4045197578334
Árucikk kategória	21J

**Műszaki leírás**

Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,03$ mm
Beszúrási szélesség w	2,5 mm
Előtolás f	0,08 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	K
Mellékfelhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7215
Sarokrádiusz R	0,2 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes

Termék fajtája

Váltólapka beszúró esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	210 m/min	P
GG(G)	alkalmas	280 m/min	K
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		