



Hydroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak, SK 40, Befogási Ø D1: 25mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302032 25 |
| GTIN | 2050001653161 |
| Árucikk kategória | 33W |

Leírás

Kivitel:

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|---------|
| Súly | 1,6 kg |
| A-méret kinyúlási hossz | 80,5 mm |
| Ø D ₂ | 55 mm |
| Befogási Ø D ₁ | 25 mm |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| L ₂ | 28 mm |
| Menet M | M16×1 |
| Hasznos hossz L ₁ | 61,5 mm |
| Külső Ø D | 63 mm |
| Állítási út V | 10 mm |
| Befogó | SK 40 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | ADB |
| belső hűtés | Igen, max. 80 bar-ral |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Hidroplasztikus szerszámbefogó |

Tartozék

| | |
|---|-----------|
| Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40 | 308600 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 | 308806 40 |
| Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 | 308765 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308625 40 |
| Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308650 40 |
| Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 | 308740 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308820 40 |
| Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40 | 308790 40 |
| Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308630 40 |
| Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308620 40 |

| | |
|--|------------|
| Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40 | 308640 40 |
| Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40 | 308610 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308801 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308660 40 |
| Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 | 308830 40 |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40 | 308615 40 |
| Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40 | 308795 40 |
| Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40 | 308785 40 |
| Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40 | 308802 40 |
| Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40 | 308635 40 |
| Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40 | 308700 40 |
| Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40 | 308760 40 |
| Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M | 308670 40M |
| Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40 | 308605 40 |