

Garant**Beszúró esztergalapka Teljes rádiusz, CU7025, Beszúrási szélesség w: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273736 6
GTIN	4045197579287
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	6 mm
Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,04$ mm
Előtolás f	0,12 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a _p	0,8 - 2,3 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	CU7025
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes
Termék fajtája	Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Folyamatos	alkalmas		
Száraz	alkalmas		