

Garant**Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, karcsú, ADB alak, SK 40, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302038 10
GTIN	4045197602428
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Tartalom:

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

Ütközőcsavar közvetlen befogáshoz ill. szűkítőperselyek használata esetén külön rendelésre.

Műszaki leírás

Menet M	M8×1
Súly	1,3 kg
A-méret kinyúlási hossz	80,5 mm
Hasznos hossz L ₁	61,5 mm

L ₂	35 mm
Ø D ₂	30 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Külső Ø D	49,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredek kúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredek kúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredek kúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredek kúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Form A Meredek kúphoz 40	308600 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredek kúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredek kúphoz 40M	308670 40M
Kúpvonócsap tömített Meredek kúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredek kúphoz 40	308765 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített Meredek kúphoz 40	308700 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredek kúphoz 40	308620 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40