

Garant**Beszúró esztergalapka Közepes megmunkálás, HB7020, Beszúrási szélesség w: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273729 3
GTIN	4045197486646
Árucikk kategória	21J

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w tűrése	$\pm 0,03$ mm
Beszúrási szélesség w	3 mm
Előtolás f	0,1 - 0,23 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,8 - 1,7 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Mellékfelhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	HB7020
Sarokrádiusz R	0,4 mm
Cserék / élek száma	2
Váltólapka profil	egyenes

Termék fajtája

Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	60 m/min	S
GG(G)	alkalmas	200 m/min	K
CuZn	alkalmas	250 m/min	N
Uni	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		