

**HOLEX****Hidroplasztikus szerszámbefogó hosszú, karcsú, ADB alak, SK 40, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302085 8
GTIN	4045197146151
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:**

- Körfutás  $\leq 3 \mu\text{m}$
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
- Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

**Felhasználás:**

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

**Tartalom:**

Inkluzív hatszög keresztmarkolatú kulcs

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308810 – 308830 sz., 12, 20, 32 méret; szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
L <sub>2</sub>	30 mm
Menet M	M6
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	91 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm

Súly	1,3 kg
Befogási $\varnothing D_1$	8 mm
Külső $\varnothing D$	49,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 20000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
	308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréseltömített Meredekkúphoz 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40

308700 40

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40

308615 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308635 40

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40

308660 40

KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M

308670 40M

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréseltömített Meredekkúphoz 40

308801 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40

308630 40

Szorítócsavar hidropasztikus befogóhoz SK 40

309903 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308795 40

Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréseltömített Meredekkúphoz 40

308806 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308790 40