

**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 ultra rövid, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302230 16
GTIN	4045197467676
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

**Ultrarövid kivitel** a nagyobb stabilitás és rezgési merevség érdekében.

**Hűtőcsatorna furatokkal** és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

Ezáltal kiváló szerszám élettartam és maximális felületminőség érhető el. Hosszállító csavar nélkül.

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

**Figyelem:**

Hosszbeállítás nem lehetséges.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	65 mm
-------------------------	-------

Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Külső Ø D	37 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	SK 40 ultra rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

## Tartozék

Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Kúpvonócsap Hurco 90° tűrésseltömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 40	354225 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkültömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
KúpvonócsapMazak, A alak Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
KúpvonócsapForm A Meredekkúphoz 40	308600 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm	354240 12-20
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40
Kúpvonócsap 60°tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
KúpvonócsapForm B Meredekkúphoz 40	308640 40
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Zsugorbefogó hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavar nélkül Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Szorítókulcs kúpvonócsapokhozDIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőréseltömített Meredekkúphoz 40	308801 40
	308625 40

KúpvonócsapMori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz  
40

Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40

308650 40

Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40

308795 40