

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furatokkal, SK 40 ultra rövid, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302230 20
GTIN	4045197467683
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluffchip furattal.**

Ultrarövid kivitel a nagyobb stabilitás és rezgési merevség érdekében.

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Hűtőcsatorna furatok D1 befogási Ø-nél: 3, 4 és 5 mm, nem zárható.

Ezáltal kiváló szerszám élettartam és maximális felületminőség érhető el. Hosszállító csavar nélkül.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorító készülékekhez alkalmas.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302419 sz. Zsugorbefogó készülékek, tartozékok 354210 – 354450 sz., kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Figyelem:

Hosszbeállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	65 mm
-------------------------	-------

Befogási Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	35 mm
Külső Ø D	43 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	SK 40 ultra rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Hűtőadapter, rövid 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Kúpvonócsaptömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap 90°tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5°hosszbeállító csavarral Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Kúpvonócsaptömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
	308802 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 308765 40

Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40 308740 40

Alap szerszámbefogó SK-hoz SK kúpos szárhoz 40 354225 40

Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40 308640 40

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 32/20 mm 302410 32/20

Zsugorbefogó hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül
Ø d / Ø D1 32/20 mm 302416 32/20

Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40 308615 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban
DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 308820 40

Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40 308785 40

Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308610 40

Speciális kúpvonócsap, belső menet nélküli tömített
Meredekkúphoz 40 308700 40

Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített
Meredekkúphoz 40 308801 40

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40 308806 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40 308760 40

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308630 40

Kúpvonócsap Mazak, A alak Meredekkúphoz 40M 308670 40M

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 20-32 mm 354240 20-32

Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40 308625 40

Cserélhető tárcsa tekercshez SU1 Befogási Ø-höz 12-20 mm 354240 12-20

Hűtőadapter, hosszú 4,5° Befogási Ø-höz 16,1-22 mm 354236 16,1-22

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló
meredekkúp méret 40 308830 40

