



HPH befogótokmány, SK 40, Befogási Ø D1: 14 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	302190 14
GTIN	2050001671233
Árucikk kategória	33W

Leírás

Kivitel:

Teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően. Balluffchip furattal. MMS-hez (minimális mennyiségű kenés) alkalmas.

Hidroplasztikus szerszámbefogó, **HPH** (High Performance Holder) kivitel.

Előny:

- **A maximálisan átvihető nyomatékok következtében nagy a folyamatbiztonság.**
- **Az ideális csillapítótulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

Felhasználás:

- **Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **h6 szártűrésű szerszámok befogásához.**

Tartalom:

Hatszög keresztmarkolatú kulccsal együtt.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz.

AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

A-méret kinyúlási hossz: 85 mm

Külső Ø D: 50 mm

L₁: 66 mm

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	14 mm
L ₁	66 mm

A-méret kinyúlási hossz	85 mm
Külső Ø D	50 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Kúpvonócsap Form A Meredekkúphoz 40	308600 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308625 40
Kúpvonócsap Mori-Seiki, tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308630 40
Kúpvonócsap tömített, Form A Meredekkúphoz 40	308610 40
Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308650 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308660 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308720 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap tömített Meredekkúphoz 40	308635 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40 SK	308820 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40

Kúpvonócsap tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308620 40
Speciális kúpvonócsap belső menettel Meredekkúphoz 40	308740 40
Kúpvonócsap Mazak, tömített, Form A Meredekkúphoz 40M	308670 40M
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40 SK	308830 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap Form B Meredekkúphoz 40	308640 40
Kúpvonócsap Hurco 45° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Speciális kúpvonócsap, belső menet nélkül tömített Meredekkúphoz 40	308700 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40 SK	308810 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40 SK	308812 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 Form A Meredekkúphoz 40	308605 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B Meredekkúphoz 40	308615 40